

Garant**DC.T 070204, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260452 HB7020
GTIN	4045197699701
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä