



Yleiskäyttöinen kärkisarja ja vääntötyökalu 32 osaa, Osien määrä: 32



Tilaustiedot

Tilausnumero	676101 32
GTIN	4013288228345
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön. Kraftform**--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Käyttö:

Yleiset vakioprofiilit normaaleja ruuviliitoksia varten.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675200 à 3 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675220 à 3 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675240 à 1 kpl koot 4; 5; 6

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: Nro 675350 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: à 1 kpl koot 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 mm

Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl nro 676410 koko 6,3 "Rapidaptor"-pikavaihtoistukalla C/E 6,3
"Rapidaptor"-liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinvääntimen reiällisille TORX®-ruuveille

Irrotusprofiili	Uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmainen ruuvitaltta
Osien määrä	32
käyttötyökalu	Ruuvinvääntimen kahva
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä	ei
Tuotetyyppi	Kärkityökalu