

metabo**Konepajakompressori, Tyyppi: 400/50D****Tilaustiedot**

Tilausnumero	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:**

Tehokas ja kestävä kompressori vaativaan käyttöön, kojetaulu ja hihnakäyttö.

Tekninen kuvaus

suurin imuteho	400 l/min
Maksimipaine (ilman-)	10 bar
Valmistajamerkintä	400/50D
Verkköjännite	380-415 V
Tehonkulutus	2,2 kW
Korkeus	817 mm
Leveys	410 mm
Pituus	1050 mm
Painesäiliön tilavuus	50 l
Suurin täyttöteho	360 l/min
Paino	73 kg

Tuotetyyppi

Kompressori