



Paineilmanauhahiomakone, Tyyppi: 3260D12



Tilaustiedot

Tilausnumero	079570 3260D12
GTIN	015451689629
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Vankat nauhahiomakoneet ammattikäyttöön.

- **360° kääntyvä hiomapää**
- **Hioma-aineiden ja kosketusvarren helppo vaihto**
- **Yksinkertainen ja vankka muotoilu**

Hiomanauhan koko 13×305 mm

Toimituksen sisältö:

1 kosketusvarsi, hiomanauha 13×305 mm.

Tekninen kuvaus

Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Paino	0,77 kg
nauhan pituus	305 mm
Enimmäisilmantarve	1020 l/min
Enimmäiskierrosluku	26000 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Valmistajamerkintä	3260D12
Antoteho	300 W

Nauhan leveys	13 mm
Toimintäääni	81,5 dB(A)
Kiinnityskierre	NPT
Energiansyöttö	Paineilmakäyttöinen
Tuotetyppi	Nauhahiomakone