



## Paineilmanauhahiomakone, Tyyppi: 3260D12K



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079570 3260D12K
GTIN	015451689674
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Vankat nauhahiomakoneet ammattikäyttöön.

- **360° kääntyvä hiomapää**
- **Hioma-aineiden ja kosketusvarren helppo vaihto**
- **Yksinkertainen ja vankka muotoilu**

Hiomanauhan koko 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

#### Toimituksen sisältö:

4 kosketusvartta, hiomanauha 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

### Tekninen kuvaus

Toimintäääni	81,5 dB(A)
Nauhan leveys	3, 13 16-19 mm
Kiinnityskierre	NPT
Paino	0,77 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Enimmäisilmantarve	1020 l/min
nauhan pituus	305 mm

Valmistajamerkintä	3260D12K
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Antoteho	300 W
Enimmäiskierrosluku	26000 min <sup>-1</sup>
Energiansyöttö	Paineilmakäyttöinen
Tuotetyyppi	Nauhahiomakone

## Tarvikkeet

Paineilmanauhahiomakone Tyyppi 3260D12	079570 3260D12
--	----------------