

## Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone, Tyyppi: R036CC1HL



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Tuoteluokka	03I

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahioma-aiikka. **Hyvä käyttömukavuus** kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsitus. **Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori**, terässylinteri, alhainen melutaso. Tehokas epäkeskohiomakone **ulkoista poistoimua varten**. 5 mm:n isku.

#### Huomautus:

Tarrahioma-aiikat katso nro 567775 tai 567901.

### Tekninen kuvaus

Toimintäääni	82 dB(A)
Enimmäisilmantarve	498 l/min
Paino	0,9 kg
Hiomalaikan Ø	150 mm
Liikepituus	5 mm
Imurityyppi	Ulkoinen
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	3,9 m/s <sup>2</sup>

Enimmäiskierrosuku	13000 min <sup>-1</sup>
Energiansyöttö	Paineilmakäyttöinen
Tuotetyppi	epäkeskhiomakone