

Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone, Tyyppi: R036CC2HL



Tilaustiedot

Tilausnumero	079657 R036CC2HL
GTIN	663023170909
Tuoteluokka	03I

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahioma-aiikka. **Hyvä käyttömukavuus** kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsittuki. **Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja värinätön paineilmamoottori**, terässylinteri, alhainen melutaso. Tehokas epäkeskohiomakone **ulkoista poistoimua varten**. 2,5 mm:n isku.

Huomautus:

Tarrahioma-aiikat katso nro 567775 tai 567901.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	3,9 m/s ²
Enimmäisilmantarve	498 l/min
Liikepituus	2,5 mm
Enimmäiskierros-luku	13000 min ⁻¹
Hioma-aiikan Ø	150 mm
Toimintääni	82 dB(A)
Imuryyppi	Ulkoisen

Paino	0,8 kg
Energiansyöttö	Paineilmakäyttöinen
Tuotetyppi	epäkeskohiomakone