

Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone, Tyyppi: 4152HLSR



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 079657 4152HLSR |
| GTIN | 663023066226 |
| Tuoteluokka | 03I |

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahioma-aiikka. **Hyvä käyttömukavuus** kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. **Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori**, terässylinteri, alhainen melutaso. Kevyt ja luotettava 75 mm:n epäkeskohiomakone **ulkoista poistoimua varten**. 2,5 mm:n isku.

Huomautus:

Tarrahioma-aiikat katso nro 567775 tai 567901.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------------------------|
| Liikepituus | 2,5 mm |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,7 m/s ² |
| Enimmäiskierrosluku | 12000 min ⁻¹ |
| Imurityyppi | Ulkoinen |
| Hioma-aiikan Ø | 75 mm |
| Enimmäisilmantarve | 430 l/min |
| Paino | 0,8 kg |

| | |
|----------------|---------------------|
| Toimintäääni | 82 dB(A) |
| Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen |
| Tuotetyppi | epäkeskohiomakone |