

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251707 20/16
GTIN	4045197651037
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-koodi pidin	MVJNR/L 2020K16
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Varren koko	20 mm
Terän koko	16 mm
Kiinnitysrauta	259038 2
Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Aluslevy	259031 39
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500