

Kaltevasato-lisähylykkö, Leveys 1300 mm, Syvyys: 600mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	990606 600
GTIN	4058255012725
Tuoteluokka	96P

Kuvaus**Malli:**

Kaltevasoinen hylly/kanban-hylly, jota voidaan käyttää molemmin puolin, ihanteellinen first-in-first-out -varastointiin, koska varastoidut tavarat liukuvat eteenpäin sileillä sinkityillä hyllyillä.

T-profiilikehys ja hyllytasot sinkityt. Saatavilla **enintään 150 kg:n hyllykuormalla kaltevaa hyllyä kohti**. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. n väleissä. Voidaan käyttää kummaltakin puolelta. **Hylly-yksikön kuormitus: Kantavuus ovea kohti: 1300 kg.**

Lisähyllyn mitta: 1306 mm.

Vaakasuntaisia erottimia voidaan säätää 50 mm:n välein. Edessä oleva pituussuuntainen palkki on korotettu 15 mm, jotta tavarat eivät putoa alas.

Kuvaus:**Asennusmitat:**

Perushylly: Nimellispituus + 60mm

Lisähylly: Nimellispituus + 6 mm

Rungon kokonaisvyvyys: Nimellisyvyys + 36 mm

Käyttö:

Muoviastioiden, avoimien säilytyslaatikoiden, pahvilaatikoiden jne. säilytykseen.

Toimituksen sisältö:

7 kaltevaa tasoa, jokaisessa 8 välierotinta, 2 pitkittäiskiinnikettä, 2 sivujohdetta ja 1 suora peitetaso, mukana kiinnitysjalat.

Huomautus:

- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Sopiva lattiakiinnitin nro 990854.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Asiakasasennus	kyllä
Leveys	1306 mm
Lokeroalustojen määrä	7
Korkeus	2000 mm
Syvyys	636 mm
hyllykorkeus	2000 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
hyllystön syvyys	600 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1306 mm
hyllyn leveys	1300 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Ruuvittomat hyllyt
Materiaali	Sinkitty
Tuotenimen määrite	Leveys 1300 mm
Tuotetyyppi	Vinotasohyllykkö