

## Kaltevataso-lisähylykkö, Leveys 1300 mm, Syvyys: 800mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990606 800
GTIN	4058255012749
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

Kaltevatasoinen hylly/kanban-hylly, jota voidaan käyttää molemmin puolin, ihanteellinen first-in-first-out -varastointiin, koska varastoidut tavarat liukuvat eteenpäin sileillä sinkityillä hyllyillä.

T-profiilikehys ja hyllytasot sinkityt. Saatavilla **enintään 150 kg:n hyllykuormalla kaltevaa hyllyä kohti**. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. n väleissä. Voidaan käyttää kummaltakin puolelta. **Hylly-yksikön kuormitus: Kantavuus ovea kohti: 1300 kg.**

Lisähyllyn mitta: 1306 mm.

Vaakasuuruisia erottimia voidaan säätää 50 mm:n välein. Edessä oleva pituussuuntainen palkki on korotettu 15 mm, jotta tavarat eivät putoa alas.

#### Kuvaus:

#### Asennusmitat:

**Perushylly:** Nimellispituus + 60mm

**Lisähylly:** Nimellispituus + 6 mm

**Rungon kokonaisvyvyys:** Nimellisyvyys + 36 mm

#### Käyttö:

Muoviastioiden, avoimien säilytyslaatikoiden, pahvilaatikoiden jne. säilytykseen.

#### Toimituksen sisältö:

7 kaltevaa tasoa, jokaisessa 8 välierotinta, 2 pitkittäiskiinnikettä, 2 sivujohdetta ja 1 suora peitetaso, mukana kiinnitysjalat.

#### Huomautus:

- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Sopiva lattiakiinnitin nro 990854.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

hyllystön syvyys	800 mm
Lokeroalustojen määrä	7
Syvyys	836 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1306 mm
hyllyn leveys	1300 mm
Leveys	1306 mm
Asiakasasennus	kyllä
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
hyllykorkeus	2000 mm
Korkeus	2000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Ruuvittomat hyllyt
Materiaali	Sinkitty
Tuotenimen määrite	Leveys 1300 mm
Tuotetyyppi	Vinotasohyllykkö