

**TNMG 160408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251583 CA510
GTIN	4960664699209
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

TNMG 160408 CA510 Laji: CA510

lastunmurtaja: PS

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 4,5 mmSyöttö  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 450 m/min**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 450 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 4,5 mm
lastunmurtaja	PS
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA510

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä