




## HELIGRIP-leikkuuterät, IC8250, Pistoleveys w / kulmasäde R: 6/0,8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273409 6/0,8
GTIN	7291075482720
Tuoteluokka	26C

### Kuvaus

**Malli:**

Optimoitu lastunmuodostus ja lastunhallinta.

**Käyttö:**

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

**Sopii:**

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
INSL	19 mm
Kulman säde R	0,8 mm
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1 - 3,6 mm
Syöttö f pisto	0,13 - 0,25 mm/kierr,
Pistoleveys w	6 mm

Syöttö f sorvaus	0,24 - 0,42 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	S
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	45 - 260 m/min
Laji	IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen