

**DCMT 11T308, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260387 CA510
GTIN	4960664697656
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DCMT 11T308 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: HQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 140 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	HQ
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 450 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä