

Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: GSB18V45



Tilaustiedot

Tilausnumero	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** suojaa akkua ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** suojaa moottoria ylikuormitukselta.
- **Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.**
- **Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).**
- **Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.**
- **Pikakiinnitysporaistukka.**

Kestävä akkuruuvain, jossa on tehokas moottori.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 18 V / 3,0 Ah litiumioniakku, laturi ja L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

Tekninen kuvaus

Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	12,2 m/s ²
enimmäisvääntömomentti kova	45 Nm

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
Valmistajamerkintä	GSB 18V-45
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	<2,5 m/s ²
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 500 min ⁻¹
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Akkukapasiteetti	3 Ah
Akkutyyppe	Litium-ioni
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	10 mm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	21 Nm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	1 kg
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1900 min ⁻¹
Tyypillinen käyttö	Väliaine
akun jännite	18 V
Tuotetyyppe	Iskuporaruuvain