

## Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: GSR18V45



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

- **Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.**
- **LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.**
- **Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.**
- **Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Softgrip.**

Erinomainen ergonomia ja miellyttävä käsittely **pienen koon ansiosta. Moottorijarru** täsmälliseen työskentelyyn.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2x litiumioniakku, laturi ja L-BOXX.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 – 073867.

### Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Akkutyyppe	Litium-ioni

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
enimmäisvääntömomentti pehmeä	21 Nm
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
Tyypillinen käyttö	Väliaine
akun jännite	18 V
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Valmistajamerkintä	GSR 18V-45
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Paino	0,9 kg
Akkukapasiteetti	3 Ah
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
enimmäisvääntömomentti kova	45 Nm
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18 V, 4-napainen DC-moottori
USP2	Pikakiinnitysisukan kiinnitysalue 1,5–13, 2 akkua, L-Boxx