

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W29: 24-130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237000 24-130
GTIN	4047109178168
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

nro 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

Terän erikoisgeometrian vuoksi soveltuu käytettäväksi vain oikealeikkuisessa KOMET KUB® -lyhytreikäporassa.

tyyppi: INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 05T304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,14 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	24-130
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Laji	BK8425
tyyppi	INOX

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		