



Elektroninen kevytmetallivesivaaka, Pituus: 250



Tilaustiedot

Tilausnumero	467545 250
GTIN	4007368097167
Tuoteluokka	46M

Kuvaus

Malli:

Mittaa kulman elektronisesti ja näyttää sen digitaalisesti. Mittaustietokone voidaan kalibroida sekä vaaka- että pystysuunnassa muutamassa sekunnissa. Voidaan käyttää myös tavanomaisesti yhden vaaka- ja yhden pystysuoran libellin ansiosta. Erittäin pitkä käyttöaika suuren akkukapasiteetin ansiosta. Tukeva, jauhemaalattu 4-kammioinen profiili, jossa on 2 jyrskittyä mittauspintaa.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081551 6LR61, tukevassa, läpinäkyvässä muovisessa kierreputkessa.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Pituus	250 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081551 6LR61
Virherajan elektroniikkamoduuli	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) astetta
Virheraja normaaliasennossa ja käännettynä	0,5 mm/m
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	H2

Tuotetyyppi

vesivaaka