



## Elektroninen kevytmetallivesivaaka, Pituus: 800



### Tilaustiedot

Tilausnumero	467545 800
GTIN	4007368050032
Tuoteluokka	46M

### Kuvaus

#### Malli:

Mittaa kulman elektronisesti ja näyttää sen digitaalisesti. Mittaustietokone voidaan kalibroida sekä vaaka- että pystysuunnassa muutamassa sekunnissa. Voidaan käyttää myös tavanomaisesti yhden vaaka- ja yhden pystysuoran libellin ansiosta. Erittäin pitkä käyttöaika suuren akkukapasiteetin ansiosta. Tukeva, jauhemaalattu 4-kammioinen profiili, jossa on 2 jyrskittyä mittauspintaa.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081551 6LR61, tukevassa, läpinäkyvässä muovisessa kierreputkessa.

### Tekninen kuvaus

Virherajan elektroniikkamoduuli	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) astetta
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 65
Pituus	800 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081551 6LR61
Virheraja normaaliasennossa ja käännettynä	0,5 mm/m
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	H2

Tuotetyyppi

vesivaaka

**Palvelut**

0,40

026660 0,40