

Akkukäyttöinen märkä-/kuivaimuri, Tyyppi: GAS1812MC



Tilaustiedot

Tilausnumero	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkupölynimuri mobiiliin imurointiin. Helppo kuljettaa ja mukava käsitellä hihnojen ansiosta, joihin pölynimuri voidaan ripustaa. Akkukäyttöinen pölynimuri, jonka pölysuojaluokka on M.

- **Helpottaa työskentelyä Boschin johdottoman automaattisen käynnistysjärjestelmän ansiosta.**
- **Ylivoimainen imuteho harjattoman moottorin ansiosta.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 – 073866. Sopivan automaattisen käynnistysjärjestelmän löydät alkaen nrosta 070237.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Imuletkun pituus	1,6 m
Valmistajamerkintä	GAS 1812 MC
akun jännite	18 V

Säiliöiden tilavuus	8 l
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tilavuusvirta	1800 l/min
Paino ilman akkua	8 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073854 B18
Akun latauslaite Tyyppi GAL18160C	073866 GAL18160C
Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073853 B18
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073851 B18