

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Aluslevy	259031 39
Varren koko	25 mm
Kiinnitysrauta	259038 2
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
ISO-koodi pidin	MVJNR/L 2525M16
Terän koko	16 mm
Pään pituus L ₁	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500