

**TNMG 160404, Laji: CA510****Tilastiedot**

Tilausnumero	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 4,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä