

metabo**Akkukäyttöinen puukkosaha ilman akkua, Tyyppi: SSEP18LTBL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078223 SSEP18LTBL
GTIN	4061792250253
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:**

Tehokas akkukäyttöinen puukkosaha, joka on kevyt ja jossa on taivutettu softgrip-kädensija hyvän työskentelymukavuuden saavuttamiseksi.

- **Harjaton moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden.**
- **Syvyysrajoitin säädettävissä ilman työkaluja.**
- **Vario (V) -elektroniikka materiaaliakohtaisia iskunopeuksia varten.**
- **Sahanterää voidaan kääntää 180°, jotta työskentely pään yläpuolella on miellyttävää.**
- **Metabo Quick sahanterän vaihtoon ilman työkaluja.**
- **Kytkestävä heiluri-isku.**

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, laatikossa.

Huomautus:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Moottorin rakenne	harjaton
Paino	3 kg

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	14,5 m/s ²
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkutyyppe	Litium-ioni
Iskutiheys	0 - 3000 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	SSEP 18 L BL
Iskun pituus	32 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Tyyppi CAS 18 V
akun jännite	18 V
työkaluton työkalun vaihto	kyllä
Tuotetyyppe	Sahat