

KERN**Tarkkuusvaaka, tyyppi 572, Enimmäispunnitusalue: 3000g**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479521 3000
GTIN	4045761356870
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Lujatekoinen metallikotelo.
- Yksinkertainen, käyttäjää opastava käytönohjaus.
- Verkko- ja paristokäyttöisyys vaihdettavissa.
- Punnitusyksiköt (esim. ruuvipainon) voi ohjelmoida vapaasti.
- Säättöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).
- Kappaleiden laskenta: vertailukappalemääräksi voi valita 1, 5, 10 tai 20 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.
- Resepti: erillinen muisti taara-astian ja reseptin ainesosien painolle (nettosumma).
- KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien, esimerkiksi RS-232 tai USB, liittämisen tietojen ja ohjauskomentojen vaihtoa varten ilman asennustoimia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, suojus.

Erikoistarvike:

Ulkoinen akku, tiedonsiirtokaapeli, tulostin, liitäntäsovittimia kuten esim. RS-232, USB tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 g
Korkeus	85 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Syvyys	310 mm
Kappalepaino vähintään	0,1 g
Vakautumisaika	3 s
Nettopaino	2,3 kg
Leveys	180 mm
Punnituslevyn mitta	Ø 150 mm
Valmistajamerkintä	572
Enimmäispunnitusalue	0 - 3010 g
Toistettavuus	0,02 g
Lineaarisuus	±0,05 g
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Tarkkuusvaaka