



Kraftform Kompakt RA VDE-sarja, Osien lkm: 17



Tilaustiedot

Tilausnumero	667256 17
GTIN	4013288229694
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva, 154 mm:n pituiset **1 000 volttiin asti täyseristetyt vaihtoterät** standardien **DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201** mukaisesti. Integroitu räikkätoiminto (40 hammasta / palautuskulma 9°) helpottaa ja nopeuttaa ruuvaamista ilman työlästä uudelleen kiinnittämistä. Vaihtorengas oikean- ja vasenkätistä kiristystä varten sekä lukitus. Toimitus tukevassa taitettavassa kangaslaukussa, jossa on tarrakiinnitys.

Etu:

Take it easy -työkalunpaikannin, värikoodit kokojen mukaan – **helppoon ja nopeaan työkalun paikannukseen.**

· **Vankka, huoltoa tarvitsematon teräsvaihteisto.**

Sisältö:

Urakantaterät: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Terät Phillips-ruuveille: PH1 ja PH2

Pozidriv-terät: PZ1 ja PZ2

Pozidriv/urakantaterät (yhdistelmäprofiili): PZ/S1 ja PZ/S2 (yhdistelmäprofiili)

Terät Torx®-ruuveille: TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftform-kahva vaihtoterille nro 667411: Gr.1

Kraftform-kahva räikkätoiminnolla: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura
Ruuvinvääntimien lkm.	17
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyppi	Ruuvimeisselit