

Garant**Sarja ilman kiinnitystä Ø 9,75–101,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237539
GTIN	4045197584205
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskarajärjestelmä ER plus voidaan sovittaa suoraan ER40-kiristysholkki-istukkaan.

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren Ø 16 mm, ja kääntöteränpitimille.

Voidaan suurentaa adapterilla ja WSP-pitimellä Ø 152,1 mm saakka.

Syöttötarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm Ø:sta.

Poraustuurnat sopivalla ISO-kääntöterällä, **tyyppi CC..0602.**

Kääntöteränpitimet sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi **CC..09T3.**

Toimituksen sisältö:

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): nro 237630 poraustuurna Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

nro 237634 poraustuurna Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

nro 237640 poraustuurna Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

nro 237642 poraustuurna Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm);

1 kääntöteränpidin: nro 237645 koolle Ø 87,75 – 101,1 mm (sovittimella nro 237534 enint. Ø 114,1 mm).

1 kääntöterä kutakin: nro 260052 koko CU7010 (tai käytettävä CC..0602);

nro 260058 koko CU7010 (tai käytettävä CC..09T3).

Varaosa:

Numeroihin 237630 – 237642: Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Numeroihin 237645; 237531; 237532: Kääntöterän ruuvi nro 219805.

Suositus:

- **Kääntöterä nro 265340 koko F (CBN) karkaistuille materiaaleille.**
- **Kääntöterä nro 237695 koko HB7015 syville rei'ille ja pienille rakennemitoille (hyvä lastujen hallinta alennetulla työstövoimalla).**

Huomautus:

Leikkusuunnan on oltava $\pm 20^\circ$ Sorvausjakso!

Tekninen kuvaus

Liitântä	ER40
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu