

Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone, Tyyppi: R036CS1HL



Tilaustiedot

Tilausnumero	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Tuoteluokka	03I

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahioma-aiikka. **Hyvä käyttömukavuus** kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsittuki. **Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori**, terässylinteri, alhainen melutaso. Tehokas epäkeskohiomakone **omalla pölynpoistolla** takaa tasaiset pinnat. 5 mm:n isku.

Huomautus:

Tarrahioma-aiikat katso nro 567775 tai 567901.

Tekninen kuvaus

Imurityyppi	Oma pölynpoisto
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	3,9 m/s ²
Enimmäisilmantarve	498 l/min
Liikepituus	5 mm
Hioma-aiikan Ø	150 mm
Paino	0,9 kg
Toimintäääni	82 dB(A)

Enimmäiskierrosluku	13000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Paineilmakäyttöinen
Tuotetyppi	epäkeskohiomakone