

**TNMG 220408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 220408 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
lastunmurtaja	PS
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4,5 mm
Laji	CA510

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 220408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä