

 PORTWEST**Multinorm-takki Bizflame™, Harmaa / sininen, Vain yksi koko: 3XL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	091446 3XL
GTIN	5036108309009
Tuoteluokka	04J

**Kuvaus****Malli:**

Portwest Bizflame™ Industry -mallisto on kehitetty käytettäväksi kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa. Erikoiskangas suojaa säteily- ja kosketuslämmöltä sekä sulan metallin roiskeilta. Tämän sarjan mallit **eivät sisällä metallia**, mikä minimoi staattisen sähkön ja pintavaurioiden riskin. Kiinni ommellut, **paloa hidastavat heijastinnauhat** takaavat paremman näkyvyyden. Materiaali on myös kestävä ja **soveltuu teolliseen pesuun**. Säilyttää värinsä ja muotonsa hyvin. Kaksivärinen takki **istuu hyvin säädettävän lantiovyön** ja hihansuissa olevien tarranauhojen ansiosta.

- **Voidaan sulkea vetoketjulla ja painonapeilla.**
- **Viisi taskua tarjoaa riittävästi säilytystilaa.**
- **Kaksi radiolaitelennettä.**
- **Painonapit lantion kohdalla.**
- **Liikelaskokset selässä.**

**Standardi:**

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm<sup>2</sup>
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6

· ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm<sup>2</sup> (HAF 83.7%)

## Tekninen kuvaus

Vain yksi koko	3XL
Sarja	Bizflame
Sukupuoli	Miehille ja naisille
Kangaskoostumus	80% puuvillaa
Kangaskoostumus	1% hiilikuitu
Kangaskoostumus	19% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus	340 g/m <sup>2</sup>
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Pesu	Soveltuu teolliseen pesuun
Pesu	60 °C hienopesu
Väri	Harmaa / sininen
Standardi	EN 13034-6
Standardi	EN IEC 61482-2
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Tuotetyyppi	Huomiotakki