



Line Light -työvalo, Tyyppi: 750

Tilaustiedot

Tilausnumero	081340 750
GTIN	5708997000557
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Line Light -työvalaisin on valmistettu ekstrudoidusta akryyliprofiilista, ja siinä on **integroitu linssi** (säteilykulma 75°). Valaisin on erittäin **tukeva ja iskunkestävä**. Se on näin suunniteltu käytettäväksi myös **kovimmissakin olosuhteissa** ja valaisee luotettavan tehokkaasti ja kohdistetusti kaikissa työtiloissa. **Akku mahdollistaa liikkuvan käytön**, etuosassa lisäksi taskulamppu (150 lumenia).

24 V DC:n liitäntä suoraan kytkettäväksi koneeseen tai muuntajan nro 081342 välityksellä 230 V:n verkkojännitteeseen.

Lamppua on mahdollista kääntää pidikkeessä ja säätää se niin, ettei se häikäise.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Voidaan asentaa **työpisteelle tai ajoneuvoon**.

Toimituksen sisältö:

Työvalaisin, 2 klipsiä ja liitintä, päätykappale, kaapelin sisäänvienti / kiinnitin, 2 liitosmuhvia.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valovirta	550 lm
LEDien lkm	96
IP-suojausluokka	IP 67
Lamppu voidaan vaihtaa	ei

valoteho	7 W
Nimellisjännite	230 V
Heijastuskulma	75 astetta
ATEX-vyöhyke	ei
Pään Ø	25 mm
Kokonaispituus	750 mm
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin

Tarvikkeet

Magneettipidin	081344
Imukuppipidin	081345