

 PORTWEST**Multinorm-housut Bizflame™, Harmaa / sininen, Tuumakoko: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	091447 40
GTIN	5036108308347
Tuoteluokka	04J

Kuvaus**Malli:**

Portwest Bizflame™ Industry -mallisto on kehitetty käytettäväksi kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa. Erikoiskangas suojaa säteily- ja kosketuslämmöltä sekä sulan metallin roiskeilta. Tämän sarjan mallit **eivät sisällä metallia**, mikä minimoi staattisen sähkön ja pintavaurioiden riskin. Kiinni ommellut, **paloa hidastavat heijastinnauhat** takaavat paremman näkyvyyden. Materiaali on myös kestävä ja **soveltuu teolliseen pesuun**. Säilyttää värinsä ja muotonsa hyvin. Kaksiväriset kestävät housut, joissa on **sivuilla joustava vyötärönauha**, ovat erittäin mukavat.

- **Taittomitan tasku ja seitsemän lisätaskua tarjoavat riittävästi säilytystilaa.**
- **Polvisuojataskut, joissa on korkeussäätö kahta asentovaihtoehtoa varten.**
- **Säädettävä lahkeen pituus eripituisille jaloille.**

Standardi:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Tekninen kuvaus

Sukupuoli	Miehille
Sarja	Bizflame
Vaatekoko, tuumina	40
Kangaskoostumus	80% puuvillaa
Kangaskoostumus	1% hiilikuitu
Kangaskoostumus	19% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus	340 g/m ²
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Pesu	Soveltuu teolliseen pesuun
Pesu	60 °C hienopesu
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri	Harmaa / sininen
Standardi	EN 13034-6
Standardi	EN IEC 61482-2