

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitysrauta	259038 2
ISO-koodi pidin	MVVNN 2020K16
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	10 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Terän koko	16 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Aluslevy	259031 39
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	125 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	45 mm
Varren koko	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500