



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

FlexxTower liikuteltava teline, Tasanteen korkeus: 4100mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	966305 4100
GTIN	4031405946637
Tuoteluokka	98G

Kuvaus**Malli:**

Tukevasta alumiinipyöröputkesta valmistettu liikuteltava teline, jossa on hitsatut runko-osat. Alumiiniset sivulaudat ja jauhemaalattu kaiderunko, integroitu polvilista putoamissuojausta varten. Yksinkertainen ja turvallinen kokoaminen ja purkaminen taso kerrallaan yhden henkilön toimesta luukun läpi (3-T-menetelmä), enintään 2 henkilön käyttöön. Kokoaminen ilman työkaluja pistoliitaintöjen ja pikalukituksen ansiosta. Yksittäisten osien alhainen paino mahdollistaa helpon käsittelyn sekä tilaa säästävän kuljetuksen ja varastoinnin. Yksittäiset osat voidaan pinota tiiviisti ja niitä voidaan käyttää kuljetusvaununa. Kokoontaitettavat kolmiovarret, joissa on kääntyvä jalka, takaavat joustavuuden ja vakauden – ihanteellinen myös asennettaessa seinän puolella tai siirrettäessä kapeilla käytävillä.

Sisältää 4 kääntyvää pyörää Ø 125 mm, joissa on seisontajarru, kuorman keskitetty painotus ja karat. Korkeudensäätö ja tasonsäätö.

Standardi:

DIN EN 1004, kuormitusluokka/telineluokka 3, kuormitettavuus enintään 2,0 kN/m².

Tekninen kuvaus

Paino	117 kg
-------	--------

Tasanteen leveys	1200 mm
siirrettävät	kyllä
Työskentelykorkeus n.	6,1 m
Tasanteen korkeus	4100 mm
Pyörien lukumäärä	4
Telinekorkeus	5,3 m
Tasanteen syvyys	600 mm
Kuljetusmitta	1400×800×1200 mm
Nousemistekniikan kantavuus	200 kg
Tuotetyyppi	Teline