

**Garant****Tarkkuuskarasarja Ø 9,75–164 mm, Liitântä: HW63****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237541 HW63
GTIN	4045197608482
Tuoteluokka	29W

**Kuvaus****Malli:**

Ø-alueelle **9,75 – 164 mm**, karapää nro 237546, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa.

**Laajennettavissa** sillalla nro 237560 Ø **320 mm:iin saakka**.

**Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva, noniuksella 0,002 mm Ø:sta.**

**Käyttö:**

Sorvinterille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. Poraustuurnat ja kääntöteränpitimet sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi **CC..0602**.

**Toimituksen sisältö:**

1 karanpää: Nro 237546 HW63

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nro 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

Nro 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 silta: Nro 237647 Ø laajennukseen 86 – 164 mm.

1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237564 06

1 kääntöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

**Varaosa:**

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

**Suositus:**

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

## Tekninen kuvaus

Liitântä	HW63
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

## Tarvikkeet

SisäSORVAUSPIDIN	237634
SisäSORVAUSPIDIN	237630
Säädettävä sisäSORVAUSPIDIN	237640
CC.T 060204 Laji CU7010	260052 CU7010
Säädettävä sisäSORVAUSPIDIN	237642
Silta	237647
SisäSORVAUSPIDIN	237632
Kääntöteränpidin silloille Tyyppi 06	237564 06
KaranpääØ 9,75 – 320 mm Liitântä HW63	237546 HW63
SisäSORVAUSPIDIN	237636
Sarja ilman kiinnitystäØ 9,75–164 mm	237569