



Nakertaja, Tyyppi: 7232466



Tilaustiedot

Tilausnumero	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- Erittäin edullinen käytössä meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
- QuickIN-pikavaihtojärjestelmä meistin ja matriisin vaihtoon nopeasti ilman työkaluja.
- Työskentelysuunta vaihdettavissa ilman työkaluja.

Tehokas nakertaja, jolla on rajoittamaton kaartuvuus syvennyksiä ja leikkauksia varten.

Huomautus:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073851 – 073858 ja aloituspakkauksia numeroilla 073863 – 073867. Laturit numerolla 073866.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Pienimmän kaaren säde	7 mm
Lastuamisnopeus	1,5 m/min
suurin työmaterialin paksuus teräs 800 N/mm ²	1,8 mm
Tehonkulutus	1700 W
Paino	3,6 kg

Verkkotaajuus	50 Hz
Lastuamisleveys	14 mm
Iskutiheys	820 min ⁻¹
Verkkojännite	230 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
suurin työmaterialin paksuus teräs 400 N/mm ²	3,5 mm
Valmistajamerkintä	BLK 3.5E
Tuotetyyppi	Nakertaja