

**Nakertaja, Tyyppi: 7232476****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078111 7232476
GTIN	4014586897714
Tuoteluokka	03F

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin edullinen käytössä meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
- QuickIN-pikavaihtojärjestelmä meistin ja matriisin vaihtoon nopeasti ilman työkaluja.
- Työskentelysuunta vaihdettavissa ilman työkaluja.

Tehokas nakertaja raskaisiin purku- ja leikkaustöihin.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Paino	3,8 kg
Tehonkulutus	1700 W
Iskutiheys	820 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	BLK 5,0
suurin työmaterialin paksuus teräs 400 N/mm ²	5 mm
Pienimmän kaaren säde	90 mm
Verkköjännite	230 V
Verkkotaajuus	50 Hz

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Lastuamisnopeus	1,3 m/min
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
suurin työmaterialin paksuus teräs 800 N/mm ²	2,5 mm
Lastuamisleveys	8 mm
Tuotetyyppi	Nakertaja