

**Akku- / verkkoradio, Tyyppi: 4933492344****Tilastiedot**

Tilausnumero	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Tuoteluokka	03L

Kuvaus**Malli:**

Vankka, roiskevesisuojaattu (IP54) työmaaradio verkko- ja akkukäyttöön. Bluetooth-akkuradio, jossa on tehokas audiojärjestelmä.

- **Iskuja vaimentavat päätykappaleet suojaavat putoamiselta**
- **USB-C-liitäntä mobiililaitteiden lataamiseen**
- **Jopa 13 tunnin käyttöaika Milwaukee 18 V/5 Ah akulla.**
- **Käyttö Milwaukeeen 18 V:n akuilla tai 230 V:n verkkojännitteellä.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkokaapelin, 2 puskuriparistoa, AUX-liitäntäkaapelin, ei akkuja.

Tekninen kuvaus

Paino	5 kg
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Korkeus	218 mm

IP-suojaluokka	IP 54
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
akun jännite	18 V
Leveys	228 mm
Akkutyyppe	Litium-ioni
Valmistajamerkintä	M18RADDAB+G2-018V/-
Pituus	515 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Tuotetyyppi	Radio