


TNMG 160408, Laji: CA6525

Tilaustiedot

Tilausnumero	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 160408 CA6525 Laji: CA6525
 lastunmurtaja: MS
 Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 4 mm
 Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MS
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Laji	CA6525

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä