

**melabo****Iskuporakone, Tyyppi: SBE800-2****Tilastiedot**

Tilausnumero	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:****Iskuporaus, jossa käyttäjää suojataan tehokkaasti.**

Iskuporakoneissa on varusteena Metabo S-automatic -turvakytkin. Jos pora jumiutuu, voimansiirto kytkeytyy välittömästi mekaanisesti irti, jotta käyttäjään kohdistuva vastamomentti on mahdollisimman pieni.

- **Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten.**
- **Karassa kuusiokolokanta ruuvauskärkiä varten työskentelyyn ilman poraistukkaa.**

Säädin kierrosluvun esivalintaa varten.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana pikakiinnitysstukka, lisäkahva, poraussyvyyden rajoitin ja muovilaukku.

**Tekninen kuvaus**

Pakkaus	Kuljetuslaukku
Paino	2,3 kg
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	20 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1200 min <sup>-1</sup>
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	8 mm

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	3200 min <sup>-1</sup>
Suurin kiristysmomentti	10 Nm
Suurin kiristysmomentti	26 Nm
Tehonkulutus	800 W
Poraistukan kiristysalue	1,5 - 13 mm
Valmistajamerkintä	SBE 800-2
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	25 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
Suurin iskutiheys	51200 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Iskuporakone