

**melabo****Akkukäyttöinen pistosaha ilman akkua, Tyyppi: ST18L90****Tilastiedot**

Tilausnumero	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä ja erittäin kätevä akkukäyttöinen pistosaha **tarkkaan sahaukseen.**

- **Muuttuva iskunopeus, heiluri-isku ja matala, jousitettu sahanterän ohjaus.**
- **Kytkevä lastunpuhallustoiminto varmistaa selkeän näkyvyyden leikkauskohtaan.**
- **Kahvan kapea ympäröimä ja softgrip-pinta.**

Apuri jokapäiväisiin sahaustöihin: kätevä akkukäyttöinen pistosaha puun sahaamiseen 90 mm:iin asti.

- **Lastunpuhallustoiminto varmistaa selkeän näkyvyyden leikkauskohtaan.**
- **Imumahdollisuus, uudelleenkäynnistysuojaus.**

**Etu:**

**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

**Toimituksen sisältö:**

Ilman akkua ja laturia, mukana imusuutin, suojalasi ja kuusioavain.

Sisältää lastusuojan.

**Huomautus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

**Tekninen kuvaus**

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	8,7 m/s <sup>2</sup>
Erityisominaisuus	Kahvan kapea ympärysmitta
Iskutiheys	750 - 3000 min <sup>-1</sup>
Valmistajan tunnus	ST 18 L 90
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Heiluri-isku	4-kertainen
akun jännite	18 V
työkaluton työkalun vaihto	Kyllä, Metabo Quick
Rakenne	sauvamalli
suurin sahauspaksuus, teräs	10 mm
Valmistajamerkintä	ASTS 18-26 AS
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Jiirin asetus	kyllä
Paino	1,9 kg
suurin sahauspaksuus, puu	90 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tuotetyyppi	Sahat