

**metabo****Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua Quick-järjestelmän kanssa,  
Tyyppi: 613156850**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Tuoteluokka	03D

## Kuvaus

### Malli:

**Akkuporaruuvinvääntimet Metabo Quick -pikajärjestelmällä ja ilman sitä.**

**Pikajärjestelmä säästää paljon aikaa**, kun porauksen ja ruuvauksen välillä vaihdetaan usein. Poranterän sisältävä poraistukka voidaan vaihtaa kärjenpitimeen kärjen kanssa muutamassa sekunnissa ilman työkaluja.

Valitse joko **täydellinen sarja**, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai **kone ilman lisävarusteita** laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen. Kaikilla Metabon akuilla on **3 vuoden takuu** latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan **LED-työvalon** ja käytännöllisen **vyökoukun** kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.

- **Precision Stop: elektroninen momenttikytkin, jolla on suurempi tarkkuus täsmälliseen ja vaativaan työskentelyyn.**
- **Kytkevä pulssitoiminto juuttuneiden ruuvien irrottamiseen ja sileiden pintojen alkuporaukseen.**

### Etu:

**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana pikaporaistukka, ilman akkua ja laturia.

**Huomautus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

---

**Tekninen kuvaus**

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
Akkutyyppe	Litium-ioni
akun jännite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Pakkaus	Metabox
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	BS 18 L BL Q
Tyypillinen käyttö	Väliaine
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Moottorin rakenne	harjaton
enimmäisvääntömomentti kova	65 Nm
Paino ilman akkua	0,9 kg
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	28 Nm
Tuotetyyppe	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	Harjaton moottori, pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13, ilman akkua

---

**Tarvikkeet**

---

AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 2 Ah	073870 2
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 4 Ah	073870 4
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 5,2 Ah	073870 5,2
Akun latauslaite Tyyppi ASC145	073890 ASC145
Akun latauslaite Tyyppi ASC55	073890 ASC55
Akun latauslaite Tyyppi ASC55-8	073890 ASC55-8