

metabo**Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, jossa litiumioniakku, Tyyppi: 613157500**

Tilaustiedot

Tilausnumero	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:**Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, harjaton moottori ja kaksivaihteinen koneisto.**

Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen.

Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.

- **Erittäin kompakti akkukäyttöinen iskuporakone yleiskäyttöön.**
- **Iskuporatoiminto muurattujen pintojen poraamiseen.**

Etu:**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysistukka, 2x litiumioniakku, laturi ja metaBox.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Paino ilman akkua	0,9 kg
Akkutyyppi	Litium-ioni
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Moottorin rakenne	harjaton
Suurin iskutiheys	25500 min ⁻¹
Akkukapasiteetti	2 Ah
Valmistajamerkintä	SB 18 L BL
enimmäisvääntömomentti kova	65 Nm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	28 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1700
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 500
Tyypillinen käyttö	Väliaine
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
akun jännite	18 V
Pakkaus	Metabox
Tuotetyyppi	Iskupora/ruuvinväännin