

Garant**NC-paikoituspora HSS-E nro 112020 muovikotelossa 90°, TiAlN, Tyyppi: 6-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	112108 6-12
GTIN	4067263117742
Tuoteluokka	11A

Kuvaus**Malli:**

NC-paikoitusporasarja muovikotelossa.

Vääntiötasot standardin DIN 1835-B mukaan. Tarkka keskiosan kärkihionta, jossa on kapea poikkisärmä – helppo aloitusreikäporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Erittäin luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.

Sisältö:

4 NC-paikoitusporaa nro 112000.

Sisältö:

NC-paikoitusporat: Koko 6; 8; 10; 12.

Toimituksen sisältö:

4-osainen NC-paikoitusporasarja muovilaatikossa.

Huomautus:

Käytä todellisen poraushalkaisijan Ø kierrosnopeutta (ei yleisesti poran ulko-Ø).

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	12 mm
Nimellis-Ø D _c	6 mm
Nimellis-Ø D _c	8 mm

Nimellis- \varnothing D _c	10 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h6
Kärkikulma	90 astetta
Varsi	DIN 1835 B, h6
Terien lkm Z	2
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöpora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	87 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	56 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	31 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
GG(G)	soveltuu	31 m/min	K
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
Uni	soveltuu		

Öljy	soveltuu
märkä enintään	soveltuu

Tarvikkeet

NC-paikoituspora HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
NC-paikoituspora HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
NC-paikoituspora HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
NC-paikoituspora HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
NC-paikoituspora HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
NC-paikoituspora HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
NC-paikoituspora HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
NC-paikoituspora HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8