



Laser-etäisyysmittauslaite DISTO™, Tyyppi: D5

Tilastiedot

Tilausnumero	465550 D5
GTIN	7640180531241
Tuoteluokka	47C

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävä muovikotelo, helppokäyttöinen symbolinäppäimistö. Laadukas **Leica-lasioptiikka**, erittäin lämmönkestävä ja tukeva **magneesiumkuori**. Valaistu ja kääntyvä värinäyttö takaa ihanteellisen luettavuuden. Power Range Technologie™ mittauksiin **150 m asti ilman kohdelevyä**. Laserluokka 2, tarkastettu ISO 16331-1 -standardin mukaisesti.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Suojalaukku ja rannelenkki.

Huomautus:

Tiedonsiirto Bluetooth® Smart -tekniikan kautta myös älypuhelimella Leica "DISTO™ Plan" -sovelluksen avulla (Android versiosta 4.3 alkaen, Apple mallista iPhone 4s alkaen). Luonnosten laatiminen käy helposti.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppe	Litium-ioni
IP-suojausluokka	IP 65
Virtalähde	Li-ion
Paino	180 g
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause)	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Pituus	144 mm

Digitaalinen etsin ja zoom	4-kertainen
Sarja	DISTO™
Jalustakierre	1/4 UNC tuuma
Leveys	60 mm
Viimeisten mittausten haku	kyllä
Mittaustarkkuus	±1,0 mm
Kantama	200 m
Korkeus	24 mm
Pintojen ja määrien lasku	kyllä
Monitoiminen päätykappale	kyllä
Yhteen-/vähennyslasku	kyllä
Minimi- ja maksimimittaus	kyllä
Kaltevuudentunnistin	360 astetta
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Laserluokka - IEC 825-1	2
Tuotetyyppi	Etäisyysmittari