

**Kuumailmapuhallin, Tyyppi: 89504****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078321 89504
GTIN	4007841089504
Tuoteluokka	07E

**Kuvaus****Malli:**

**Laadukas sauvamallinen kuumailmapuhallin HM 2620 E** ammattikäyttöön. Elektronisesti säädelty, portaaton ilmamäärän säätö.

**Käyttö:**

Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Verkköjännite	230 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Ilmavirran määrä	150 - 500 l/min
Ilman lämpötila	50 - 700 °C
Paino	840 g
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus	2300 W
Valmistajamerkintä	HM 2620 E
Tuotetyyppi	Kuumailmapuhallin

