



Laser-etäisyysmittauslaite DISTO™, Tyyppi: X6



Tilastiedot

Tilausnumero	465550 X6
GTIN	7640180531258
Tuoteluokka	47C

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävä muovikotelo, helppokäyttöinen symbolinäppäimistö. Laadukas **Leica-lasioptiikka**, erittäin lämmönkestävä ja tukeva **magneesiumkuori**. Valaistu ja kääntyvä värinäyttö takaa ihanteellisen luettavuuden. Power Range Technologie™ mittauksiin **150 m asti ilman kohdelevyä**. Laserluokka 2, tarkastettu ISO 16331-1 -standardin mukaisesti.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Suojalaukku ja rannelenkki.

Huomautus:

Tiedonsiirto Bluetooth® Smart -tekniikan kautta myös älypuhelimella Leica "DISTO™ Plan" -sovelluksen avulla (Android versiosta 4.3 alkaen, Apple mallista iPhone 4s alkaen). Luonnosten laatiminen käy helposti.

Tekninen kuvaus

Digitaalinen etsin ja zoom	4-kertainen
----------------------------	-------------

Pituus	155 mm
Sarja	DISTO™
Leveys	68 mm
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause)	kyllä
Yhteen-/vähennyslasku	kyllä
Minimi- ja maksimimittaus	kyllä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Paino	230 g
Kaltevuudentunnistin	360 astetta
Akkutyyppe	Litium-ioni
IP-suojaluokka	IP 65
Korkeus	25 mm
Jalustakierre	1/4 UNC tuuma
Mittaustarkkuus	±1,0 mm
Virtalähde	Li-ion
Viimeisten mittausten haku	kyllä
Pintojen ja määrien lasku	kyllä
Kantama	250 m
Monitoiminen päätykappale	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Laserluokka - IEC 825-1	2
Tuotetyyppi	Etäisyysmittari