

 steinel**Kuumailmapuhallin, Tyyppi: 89672****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078321 89672
GTIN	4007841089672
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Kuumailmapuhallinsarja HM 2320 EKF muovisalkussa, sisältää seuraavat osat:

- **Pistoolimallinen kuumailmapuhallin, portaaton puhallusilman säätö, neljä käyttöohjelmaa, digitaalinen lämpötilan ja jäännöslämmön ilmaisim, LOC-toiminto, käyttö yhdellä kädellä.**
- **Supistussuutin 9 mm, tasosuutin 50 mm, heijastussuutin, 100-osainen kutistusletkuserja.**

Käyttö:

Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.

Tekninen kuvaus

Paino	960 g
Ilman lämpötila	80 - 650 °C
Verkköjännite	230 V
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Valmistajamerkintä	HM 2320 EKF
Ilmavirran määrä	150 - 500 l/min
Malli	Sarja
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	2300 W
Tuotetyyppi	Kuumailmapuhallin