

 steinel**Kuumailmapuhallin, Tyyppi: 89603****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078321 89603
GTIN	4007841089603
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Elektronisesti säädeltävä kuumailmapuhallin HM 2120 E, kolmiportainen ilmamäärän säätö 150 – 500 l/min. Voidaan tilata lajitelma- ja 0-versiona.

Käyttö:

Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.

Tekninen kuvaus

Ilman lämpötila	80 - 630 °C
Verkköjännite	230 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Valmistajamerkintä	HM 2120 E
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus	2200 W
Tuotetyyppi	Kuumailmapuhallin

