

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Neutraalien pidinten kokonaispituus L	150 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	45 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	12,5 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Kiinnitysrauta	259038 2
ISO-koodi pidin	MVVNN 2525M16
Aluslevy	259031 39
Terän koko	16 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500