

**TNMG 160404, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
lastunmurtaja	MS
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-käntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä